

LUBRIZOL PEARLSTICK™	Viscosità mPas(20°C (*)	Temperatura minima di attivazione	Cristallizzazione (MQSA 12 B)	Termoplasticità (MQSA 68 A)
D40-70/03	100-500	Approx. 60°C	Estremamente elevata	Molto bassa
D40-70/08	500-1100	Approx. 60°C	Estremamente elevata	Molto bassa
D40-70/14	1150-1600	Approx. 60°C	Estremamente elevata	Molto bassa
D40-70/18	1600-2100	Approx. 60°C	Estremamente elevata	Molto bassa
D40-70/25	2100-2900	Approx. 60°C	Estremamente elevata	Molto bassa
D40-70/33	2900-3700	Approx. 60°C	Estremamente elevata	Molto bassa
46-10/01	100-200	Approx. 50°C	Molto alta	Alta
46-10/06	450-750	Approx. 50°C	Molto alta	Alta
46-10/12	1000-1400	Approx. 50°C	Molto alta	Alta
46-10/16	1400-1800	Approx. 50°C	Molto alta	Alta
48-60/03	200-600	Approx. 60°C	Molto alta	Medio-Bassa
48-60/15	1100-1700	Approx. 60°C	Molto alta	Medio-Bassa
48-60/19	1700-2200	Approx. 60°C	Molto alta	Medio-Bassa
48-60/25	2200-2700	Approx. 60°C	Molto alta	Medio-Bassa
45-60/30	2700-330	Approx. 60°C	Molto alta	Medio-Bassa